



## Pneumatinis atskėlimo plaktukas, Tipas: P2531-H



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Patogus **atskėlimo plaktukas** iškalimui, kniedijimui ir atpjovimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

#### Atsarginė dalis:

**Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Įrankių laikiklio matmenys	10,2 mm
Ilgis	193 mm
Svoris	1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN	11,5 m/s <sup>2</sup>

maksimalus oro poreikis	402 l/min
Gamintojo pavadinimas	P2531-H
Įrankių laikiklio forma	Šešiabriaunis
Smūgių dažnis	50 Hz
Darbinis triukšmas	100 dB(A)
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Atskėlimo plaktukas

---

## Priedai

Kaltas Matmenys 20X178 mm	079739 20X178
Kaltas Matmenys 3,2X178 mm	079739 3,2X178