



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132160 M4
GTIN	4045197071293
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis.

Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 63 mm

Koto \varnothing : 4,5 mm

Koto keturbriaunis: 3,4 mm

Kiaurymės \varnothing : 3,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,7 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio \varnothing	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	3,3 mm

Norma	DIN 371
Koto Ø	4,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Koto keturbriaunis	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna