



## Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M24



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132160 M24
GTIN	4045197071385
Produktų klasė	11H

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Su paviršinėmis įpjovomis.**

**Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

#### Pastaba:

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 160 mm

Koto  $\varnothing$ : 18 mm

Koto keturbriaunis: 14,5 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 21 mm

### Techninis aprašymas

Kiaurymės $\varnothing$	21 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio $\varnothing$	24 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	3 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai

Norma	DIN 376
Koto Ø	18 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	160 mm
Koto keturbriaunis	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M24
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna