

Garant

Gilintuvas su kakliuku kiaurosiosms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 20X13mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156020 20X13 |
| GTIN | 4045197087799 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas. Kakliuko Ø pritaikytas pagal konkretų dydį. **f** – kiaurymės tikslumo klasė **labai tiksli** pagal DIN ISO 273. **m** – kiaurymės tikslumo klasė **vidutinė** pagal DIN ISO 273.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,16 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| kai kiaurymės tikslumo klasė | f |
| Gilintuvo Ø | 20 mm |
| kai varžto dydis | M12 |
| Pirminio gręžimo Ø | 13 mm |
| Kakliuko Ø | 13 mm |
| Koto Ø D _s | 12,5 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula | 22 mm |
| Smailas kampas | 180 laipsniai |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 373 |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Gilintuvas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 33 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 27 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |