

## Garant

**Gilintuvas su kakliuku kiaurosoms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 8X4,3mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	156020 8X4,3
GTIN	4045197087690
Produktų klasė	11M

### Aprašymas

#### Modelis:

Spiralinis gilintuvas. Kakliuko Ø pritaikytas pagal konkretų dydį. **f** – kiaurymės tikslumo klasė **labai tiksli** pagal DIN ISO 273. **m** – kiaurymės tikslumo klasė **vidutinė** pagal DIN ISO 273.

#### Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

### Techninis aprašymas

Gilintuvo Ø	8 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/aps,
Kakliuko Ø	4,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pirminio gręžimo Ø	4,3 mm
kai kiaurymės tikslumo klasė	f
kai varžto dydis	M4
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. Pakopa su nuožula	14 mm
Smailas kampas	180 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		