

Garant
Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, įzotintas + oksiduotas, M: M4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	132420 M4
GTIN	4045197071538
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	4 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	jazotintas + oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
MMC	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

