

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma D, oksiduotas, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132155 M6
GTIN	4045197446053
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingai tvirta forma.

**Įpjovos forma D, su 15° kairine spirale.****Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Tepimo griovelis

Kalibruojamoji sriegio dalis

Įpjova

Vidinė įpjova

**Privalumai:**Speciali geometrija užtikrina **didesnį pjovimo greitį ir ilgesnę eksploataavimo trukmę** apdirbant nerūdijantį plieną.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 5 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	6 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N

Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		