

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B, oksiduotas, M: M10****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132150 M10    |
| GTIN             | 4045197071187 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingai tvirta forma.

**Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms. **Įpjovos forma B, su gilia vidine įpjova**. Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

**Privalumai:**

**Optimalus kreipimas ir jokio pjovimo** grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Drožlių griovelių skaičius | 3       |
| Kiaurymės Ø                | 8,5 mm  |
| Sriegio žingsnis           | 1,5 mm  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3       |
| Sriegio Ø                  | 10 mm   |
| Norma                      | DIN 371 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Koto $\varnothing D_s$       | 10 mm                                      |
| Bendras ilgis L              | 100 mm                                     |
| Koto kvadratas $\square$     | 8 mm                                       |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                                 |
| Ašmenys                      | HSS E                                      |
| Sriegio gylis                | 30 mm                                      |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M10  |
| Danga                        | oksiduotas                                 |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira     |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | mėlyna                                     |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | ribotai tinka | 13 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 15 m/min | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 6 m/min  | M         |

|                |               |          |   |
|----------------|---------------|----------|---|
| CuZn           | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Alyva          | tinka         |          |   |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka |          |   |