

Garant**Mašininis sriegiklis su kintamo žingsnio vijomis HSS-E-PM, be dangos, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132400 M5
GTIN	4045197071422
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale. Sriegiklio vijos išdėstytos šachmatine tvarka, todėl **sumažėja perduodamas sukimo momentas ir geriau paskirstoma sriegimo alyva.** Ypač gerai tinka **titano lydinių ir grynojo titano** apdirbimui.

Privalumai:

Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasienėms detalėms. Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,2 mm
Sriegio Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	10 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	3 m/min	P
Ti >850 N/mm ²	tinka	4 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		