



Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6HX, TiAlN, M: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139132 M8
GTIN	4045197446589
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 7,45 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio Ø	8 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	7,45 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	12 mm

Sriegio dydis	M8
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

