

**Garant****Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139115 M2,5
GTIN	4045197508515
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****DIN 2174** ( $\approx$  **DIN 371**  $\leq$  M10;  $\approx$  **DIN 376**  $\geq$  M12).Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.**Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra** leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 2,8 mmKoto kvadratas  $\square$ : 2,1 mmSrieginės kiaurymės  $\varnothing$  orientacinis dydis: 2,3 mm**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Sriegio $\varnothing$	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Srieginės kiaurymės $\varnothing$ orientacinis dydis	2,3 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	3,75 mm
Sriegio dydis	M2,5
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	17 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	22 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka