



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132170 M3
GTIN	4045197265395
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 56 mm

Koto \varnothing : 3,5 mm

Koto keturbriaunis: 2,7 mm

Kiaurymės \varnothing : 2,5 mm

Techninis aprašymas

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Sriegio \varnothing	3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 371

Koto Ø	3,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	56 mm
Koto keturbriaunis	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna