



Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139132 M2
GTIN	4045197446497
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 1,85 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Sriegio Ø	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	2,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	1,85 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	3 mm

Sriegio dydis	M2
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

