

**Garant****Mašininis sriegiklis su kintamo žingsnio vijomis HSS-E-PM, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132400 M10
GTIN	4045197071453
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale.** Sriegiklio vijos išdėstytos šachmatine tvarka, todėl **sumažėja perduodamas sukimo momentas** ir **geriau paskirstoma sriegimo alyva**. Ypač gerai tinka **titano lydinių** ir **grynojo titano** apdirbimui.

**Privalumai:**

**Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasienėms detalėms.** Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas $\square$	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	18 m/min	P

Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	3 m/min	P
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	4 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		