



## Mašininis pjūklelis skirta Kasto, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 550/4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	171250 550/4
GTIN	7311518114442
Produktų klasė	16D

### Aprašymas

#### Modelis:

**BAHCO Bi-Metall** – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklo tamprios specialaus plieno juostos. Todėl šių pjovimo juostų dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka **labai tamprus**, net ir **esant didelei pastūmai, bei atsparus lūžiams**.

#### Pastaba:

**Specialiai Kasto staklėms** (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** Būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

Dantys: normal.

Plotis: 50 mm

Storis: 2,5 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

### Techninis aprašymas

Užspaudimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Storis	2,5 mm
Dantų skaičius colyje	4
Ilgis L	550 mm
Plotis	50 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	Bimetalas
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		