



## Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6GX, TiAlN, M: M5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139142 M5
GTIN	4045197446657
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

**DIN 2174** ( $\approx$  **DIN 371**  $\leq$  M10;  $\approx$  **DIN 376**  $\geq$  M12).

**Tolerancijos klasė:** ISO 3X / 6GX = **nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.**

#### Paskirtis:

Ruošiniams, dengiamiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 4,9 mm

Srieginės kiaurymės  $\varnothing$  orientacinis dydis: 4,65 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio $\varnothing$	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Srieginės kiaurymės $\varnothing$ orientacinis dydis	4,65 mm

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Sriegio gylis	7,5 mm
Sriegio dydis	M5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka