



## Techninės priežiūros blokas sumontuotas iš 2-jų dalių, Vidinis sriegio Ø: 3/8in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema) **techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Techninės priežiūros blokas, sudarytas iš dviejų dalių, su slėgio reduktoriumi, alyvos purkštuvu ir filtru.

#### Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

#### Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 2-jų dalių	93 mm
Vidinis sriegio Ø	3/8 in
Aukštis (H)	196 mm

Produkto rūšis

Techninės priežiūros blokas

---

**Priedai**

Polikarbonatinis indastepalinėms Stiklo Ø 33 mm

080023 33

Kampainis su 2 varžtais Tipas ZW11

080025 ZW11

Polikarbonatinis indasfiltrams Stiklo Ø 33 mm

080024 33