

Garant**Mašininis sriegiklis su kintamo žingsnio vijomis HSS-E-PM, be dangos, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132400 M12
GTIN	4045197071460
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale. Sriegiklio vijos išdėstytos šachmatine tvarka, todėl **sumažėja perduodamas sukimo momentas ir geriau paskirstoma sriegimo alyva.** Ypač gerai tinka **titano lydinių ir grynojo titano** apdirbimui.

Privalumai:

Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasieneis detalėms. Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	12 mm

Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	3 m/min	P
Ti >850 N/mm ²	tinka	4 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		