



Mašininis pjūklelis, Ko-Bi3, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 400/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	171550 400/4
GTIN	4045197346902
Produktų klasė	16E

Aprašymas

Modelis:

KOMET Bi-Metall – dantų viršūnės iš HSS-M3, o juosta iš spyruoklių plieno. Skirtas darbui didesnėmis pastūmomis ir didesniajam pjovimo našumui pasiekti. Atsparumas lūžiams - saugus darbas.

Pastaba:

KOMET HSS pjūkleliai: Kiti modeliai, pvz., VP 7 (7° priekinis kampas, Vario dantų žingsnis) ir P 13 (13° priekinis kampas - specialiai nerūdijantiems plienams) pristatomi per trumpą terminą pagal užklausimą.

Dantys: normal.

Plotis: 32 mm

Storis: 1,6 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo kiaurymės Ø	8,5 mm
Ilgis L	400 mm
Dantų skaičius colyje	4
Storis	1,6 mm
Plotis	32 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	Ko-Bi3
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		