



Mašininis pjūklelis skirta Kasto, Ko-Bi3, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/4



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 171650 450/4 |
| GTIN | 4045197347053 |
| Produktų klasė | 16E |

Aprašymas

Modelis:

KOMET Bi-Metall – dantų viršūnės iš HSS-M3, o juosta iš spyruoklių plieno. Skirtas darbui didesnėmis pastūmomis ir didesniajam pjovimo našumui pasiekti. Atsparumas lūžiams - saugus darbas.

Pastaba:

Specialiai Kasto staklėms (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** Būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

KOMET HSS pjūkleliai: kiti modeliai, pvz., VP 7 (7° priekinis kampas, Vario dantų žingsnis) ir P 13 (13° priekinis kampas - specialiai nerūdijantiems plienams) pristatomi per trumpą terminą pagal paklausimą.

Dantys: normal.

Plotis: 38 mm

Storis: 2 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------|
| Plotis | 38 mm |
| Storis | 2 mm |
| Užspaudimo kiaurymės Ø | 8,5 mm |
| Dantų skaičius colyje | 4 |
| Ilgis L | 450 mm |
| Dantys | normal. |
| Ašmenys | Ko-Bi3 |

Produkto rūšis

Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |