

**HOLEX****Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139132 M2,6
GTIN	4045197446527
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:**Dyd. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX**DIN 2174** (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12). su senu DIN-profilium.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 2,4 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	2,6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	2,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	3,9 mm

Sriegio dydis	M2,6
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

