



## Mašininis pjūklelis skirta Kasto, Ko-Bi3, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	171650 450/6
GTIN	4045197347060
Produktų klasė	16E

### Aprašymas

#### Modelis:

**KOMET Bi-Metall** – dantų viršūnės iš HSS-M3, o juosta iš spyruoklių plieno. Skirtas darbui didesnėmis pastūmomis ir didesniaj plovimo našumui pasiekti. Atsparumas lūžiams - saugus darbas.

#### Pastaba:

**Specialiai Kasto staklėms** (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** Būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

**KOMET** HSS pjūkleliai: kiti modeliai, pvz., VP 7 (7° priekinis kampas, Vario dantų žingsnis) ir P 13 (13° priekinis kampas - specialiai nerūdijantiems plienams) pristatomi per trumpą terminą pagal paklausimą.

Dantys: normal.

Plotis: 38 mm

Storis: 2 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 8,5 mm

### Techninis aprašymas

Ilgis L	450 mm
Plotis	38 mm
Storis	2 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	8,5 mm
Dantų skaičius colyje	6
Dantys	normal.
Ašmenys	Ko-Bi3

Produkto rūšis

Mašininis pjovimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		