



Pneumatinis atskėlimo plaktukas, Tipas: P2551



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 079730 P2551 |
| GTIN | 7322590037031 |
| Produktų klasė | 03R |

Aprašymas

Modelis:

Patogus **atskėlimo plaktukas** iškalimui, kniedijimui ir atpjovimui. Pasižymi vibraciją slopinančiomis savybėmis.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------------|
| Įrankių laikiklio matmenys | 12,7 mm |
| Įrankių laikiklio forma | Kvadratinis veržlių raktas |
| Darbinis triukšmas | 85 dB(A) |
| rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø) | 10 mm |
| maksimali vibracija pagal EN | 6,7 m/s ² |
| Gamintojo pavadinimas | P2551 |
| Smūgių dažnis | 40 Hz |
| Ilgis | 435 mm |
| maksimalus oro poreikis | 480 l/min |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Svoris | 2,95 kg |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in |
| Prijungimo sriegis | BSP |
| Produkto rūšis | Atskėlimo plaktukas |

Priedai

| | |
|---------------------------|---------------|
| Kaltas Matmenys 19X178 mm | 079739 19X178 |
| Kaltas Matmenys 35X178 mm | 079739 35X178 |