



Pjovimo juosta metalui RRR Plus, 30 m, Plotis mm / dantų skaičius colyje: 16/8



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 172000 16/8 |
| GTIN | 4045197253545 |
| Produktų klasė | 16F |

Aprašymas

Modelis:

Standartinis dantytumas - vienodo žingsnio dantys, **0° priekinis kampas** uždaroje plastikinėje ritėje, nesuvirintos.

RRR-Plus iš legiruotojo įrankių plieno, ritėmis po 30 m.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mažesnio ir vidutinio skerspjūvio detalėms (maksimalus pjovimo ilgis iki 70 mm).

Pastaba:

- **Vienodo žingsnio dantys 10°:dyd. 6/4h; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4h.**
- **Kombinuoto žingsnio dantys 0°: dyd. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dantys: normal.

Priekinis kampas: 0 laipsniai

Dantys: normal.

Priekinis kampas: 0 laipsniai

Storis: 0,8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------|-------|
| Plotis | 16 mm |
|--------|-------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Storis | 0,8 mm |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai |
| Dantys | normal. |
| Produkto pavadinimo požymis | 30 m |
| Ilgis | 30 m |
| Produkto rūšis | Pjovimo juosta metalui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 85 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 40 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |