

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 40mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085915 40
GTIN	2050000965296
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Aukštis	8 mm
Aukštis su sriegiu	18 mm
Svoris	60 g
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Nominalioji sukibimo jėga	125 N
Ø	40 mm
Sriegis	M5 mm
Sriegio įvorė	taip
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M5

085921 M5