



Slėgio regulatorius 0,5–10 bar, Vidinis sriegio Ø: 1/4in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais paketais.

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema) **techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio regulatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-jų dalių	138 mm
Aukštis (H)	190 mm
Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke	1150 l/min

Vidinis sriegio Ø

1/4 in

Produkto rūšis

Slėgio reguliatorius