

bimos

**Sukama darbo kėdė Neon, PU putplastis, su ratukais, žema, Spalva: ORANGE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Produktų klasė	96J

**Aprašymas****Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylis reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universaliais ir elastingais įvairių spalvų juostele.

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui.

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sinchroninis mechanizmas	taip

Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Juosmens atrama (tarpslankstelinių diskų)	ne
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Serija	Neonas
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Norma	DIN 68877
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
Sėdynės plotis	470 mm
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Nugaros atramos medžiaga	Poliuretano putos
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas miltelinio būdu
juostos spalva	oranžinis
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė