

bimos

Sukama darbo kėdė Neon, PU putplastis, su ratukais, žema, Spalva: GREY**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universalia ir elastinga įvairių spalvų juoste.

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės plotis	470 mm
Norma	DIN 68877
Nugaros atramos medžiaga	Poliuretano putos

Serija	Neon
Juosmens atrama (tarpslankstelinių diskų)	ne
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sinchroninis mechanizmas	taip
juostos spalva	pilkos
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė