

bimos

Sukama darbo kėdė Neon, PU putplastis, su ratukais, žema, Spalva: BLUE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universalia ir elastinga įvairių spalvų juoste.

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos

Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Nugaros atramos medžiaga	Poliuretano putos
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sinchroninis mechanizmas	taip
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Norma	DIN 68877
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės gylis reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės plotis	470 mm
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Serija	Neon
Juosmens atrama (tarpslankstelių diskų)	ne
juostos spalva	mėlyna
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė