

bimos

Sukama darbo kėdė Neon, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Spalva: ORANGE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universalia ir elastinga įvairių spalvų juoste.

Sėdimoji dalis ir nugarėlė su dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunamas ir lengvai prižiūrimas, atsparus alyvoms ir dezinfekcinėms priemonėms.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Galima prisiderinti porankių porą	taip
Juosmens atrama	taip
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas miltelinu būdu

Nugaros atramos aukštis	570 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Norma	DIN 68877
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Sėdynės plotis	470 mm
Serija	Neon
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdomas priklauso nuo svorio
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sinchroninis mechanizmas	taip
juostos spalva	oranžinis
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė