

bimos

**Darbo kėdė Neon, medžiaga su ratukais, žema, Spalva: BLUE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965444 BLUE
GTIN	4016849546551
Produktų klasė	96J

**Aprašymas****Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universaliais ir elastingais įvairių spalvų juostele.

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi, patvari ir pralaidi orui.

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Juosmens atrama	taip
Sėdynės plotis	470 mm
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Serija	Neon

Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Norma	DIN 68877
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Sinchroninis mechanizmas	taip
juostos spalva	mėlyna
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė