

bimos

**Darbo kėdė Neon, medžiaga su ratukais, žema, Spalva: ORANGE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965444 ORANGE
GTIN	4016849531113
Produktų klasė	96J

**Aprašymas****Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universalia ir elastinga įvairių spalvų juoste.

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi, patvari ir pralaidi orui.

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sinchroninis mechanizmas	taip
Juosmens atrama	taip
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės medžiagos spalva	juodas

Sėdynės plotis	470 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės gylis reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Norma	DIN 68877
Serija	Neon
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdomas priklauso nuo svorio
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
juostos spalva	oranžinis
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė