

bimos

**Sukama darbo kėdė Neon, Supertec medžiaga, su ratukais, žema, Spalva: GREY****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Produktų klasė	96J

**Aprašymas****Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylis reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universaliais ir elastingais įvairių spalvų juostele.

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis

Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Sinchroninis mechanizmas	taip
Juosmens atrama	taip
Norma	DIN 68877
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Serija	Neon
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės plotis	470 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiaga	Supertec
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Galima prisiderinti porankių porą	taip
juostos spalva	pilkos
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė