

bimos

Sukama darbo kėdė Neon, Supertec medžiaga, su ratukais, žema, Spalva: BLUE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965450 BLUE
GTIN	4016849546575
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylis reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universaliais ir elastingais įvairių spalvų juostele.

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Juosmens atrama	taip
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys

Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Sinchroninis mechanizmas	taip
Sėdynės plotis	470 mm
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Serija	Neon
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Sėdynės medžiaga	Supertec
Norma	DIN 68877
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas miltelinio būdu
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
juostos spalva	mėlyna
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė