

bimos

Universalių atramų rankoms pora, reguliuojamo aukščio, Tipas: 1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965455 1
GTIN	4016849479811
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Krūviui nuimti nuo viršutinės kūno dalies ir rankų galima reguliuoti 4D rankų atramų aukštį (110 mm), plotį (20 mm) ir gylį (60 mm) bei dar pasukti (45°).

Paskirtis:

Porankiai neoninėms sukamoms darbo kėdėms. Nelaidi ESD.

Ne buko multiplekso modeliui Nr. 965330 – 965332.

Techninis aprašymas

Gylio reguliavimas	60 mm
Reguliuojamas aukštis	110 mm
Pakreipimo ribos	45 laipsniai
Serija	Neon
Porankių medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Porankis

