

**Atpjovimo peilis, neutral., Peilio aukštis h₅: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278005 26
GTIN	4062406380762
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Tinka:

Atpjovimo peilis keičiamoms plokštelėms Nr. 278029 – 278036.

Dėmesio:

Nupjovimo plokštelės tvirtinimas galimas tik kartu su pagrindo laikikliu Nr. 278008 ir 278009. Nupjovimo plokštelę galima lengvai pakeisti atsukus bazinio laikiklio gnybtinės juostos priekinį varžtą.

Pastaba:

Jei įpjovimo gylis nuo 14 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės įpjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	26 mm
Plotis b ₂	2,6 mm
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Aukštis h ₁	21,4 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	60 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Paskirtis	neutral.

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis