


**Atpjovimo laikiklis, kairinis, Koto dydis: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278018 20
GTIN	4062406381776
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	30 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	12 mm
Varžtas	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Darbinės dalies ilgis $L_4$	20 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

