


**Atpjovimo laikiklis, dešininis, Koto dydis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278017 25
GTIN	4062406381752
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems grovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	120 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Varžtas	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Įpjovos gylis t _{maks.}	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Koto dydis	25 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

