


**Atpjovimo laikiklis, kairinis, Koto dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278018 16
GTIN	4062406381769
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Varžtas	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Koto dydis	16 mm
Įpjovos gylis t _{maks.}	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

