

**Atpjovimo peilio laikiklis, dešininis, Koto Ø D_s: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278023 20
GTIN	4062406381639
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16,5 mm
t _{maks.} vidinis apdirbimas	5 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Varžtas	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Darbinės dalies ilgis L ₃	8 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	30 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

