

**Atpjovimo peilio laikiklis, dešininis, Koto Ø D<sub>s</sub>: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278023 25
GTIN	4062406381646
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

**Techninis aprašymas**

t <sub>maks.</sub> vidinis apdirbimas	5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	12 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Varžtas	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Pritaikymo sritys	Radialinis vidinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

