

**Atpjovimo peilio laikiklis, dešininis, Koto Ø D_s: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278023 32
GTIN	4062406381653
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	250 mm
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	60 mm
Varžtas	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	30 mm
t _{maks.} vidinis apdirbimas	5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	14,5 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Pritaikymo sritys	Radialinis vidinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

