

Garant**6 vnt. gilintuvų rinkinys dėžutėje, Tipas: DF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156420 DF
GTIN	4045197087973
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Populiariausių gilintuvų rinkinys **varžtams M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Gilintuvas 156020 **DF** = kiaurymės tikslumo klasė **tiksl**

Turinys:

Gilintuvas (Ø × kakliuko Ø): po 1 vnt. dyd. 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Techninis aprašymas

Tipas	DF
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Smailas kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5