

**Atpjovimo peilio laikiklis, kairiniai, Koto Ø D<sub>s</sub>: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278024 32
GTIN	4062406381684
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

**Techninis aprašymas**

Varžtas	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Mažiausias pragražimo Ø D <sub>min</sub>	30 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	14,5 mm
t <sub>maks.</sub> vidinis apdirbimas	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

