

**Atpjovimo ir įpjovimo plokštelės neutral., HBG25, įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278029 4
GTIN	4062406381806
Produktų klasė	22D

Aprašymas**Tinka:**

Laikiklio Nr. 278005 ir 278015 – 278056.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnusias apdirbimas
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,3 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,26 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	HBG25
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	140 m/min	K
Uni	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		