

**Atpjovimo ir įpjovimo plokštelės Sferinė, HBG25, įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278036 4
GTIN	4062406381820
Produktų klasė	22D

**Aprašymas****Tinka:**

Laikiklio Nr. 278005 ir 278015 – 278056.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,26 mm/aps,
Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HBG25

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	140 m/min	K
Uni	tinka		
nepertaukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		