



## Stacionarus staklių spaustuvas, Tipas: 150M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362175 150M
GTIN	4062406384081
Produktų klasė	32P

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, kreipiamasis bėgelis ir bazinis paviršius grūdintas. Valymo kiaurymės korpuse, kad drožlės sklandžiai pasišalintų. Sumažėjusi komponento apkrova dėl specialaus jėgos pritaikymo mobiliame kumštelyje.

#### Paskirtis:

Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

#### Tiekimo sudėtis:

2 uždedami kumšteliai, 2 priekiniai kumšteliai Nr. 362181 ir 1 rankinis švaistiklis.

#### Priedai pasirinktinai:

Priekiniai kumšteliai Nr. 362177 – 362183, švaistiklis Nr. 362190, atsarginių dalių rinkinys Nr. 362199. Montavimas su įsukamais varžtais Nr. 375300 ir sulygiavimas griovelių sprauslukais Nr. 375365.

#### Pastaba:

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvas. Metrinė versija – metrinės konstrukcijos varžtai ir sriegiai, pavaros 6-briaunis = SW 19 mm.

### Techninis aprašymas

L <sub>1</sub>	101,6 mm
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Užspaudimo jėga	36 kN
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	NC-HOLEX

Tipas	Metrinis
L <sub>3</sub>	90,5 mm
Korpuso ilgis a	427 mm
Žiaunų aukštis C	44,5 mm
Rakto dydis SW	19 mm
Užveržimo ribos b	0 - 232 mm
Žiaunų plotis A	151 mm
Korpuso plotis B	186 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	98,4 mm
Korpuso aukštis c +/- 0,012	73 mm
Greitas reguliavimas	ne
Keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

---

## Priedai

Keičiama plokštelėstandartinė Tipas 150	362181 150
Atsarginių dalių rinkinys9 vnt. Tipas 9	362199 9