


Garant**Radialinis plokštelės laikiklis Heavy-Duty, kairinis, Plokštelės dydis: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260617 12 |
| GTIN | 4062406384326 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Modulinis kopijavimo įrankis pjovimo gyliui iki 70 mm.

Paskirtis:

Kartu su GARANT Heavy-Duty laikikliu (Nr. 274004).

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis).

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | RC.X 1204 |
| Atraminė plokštelė | 269005 10 |
| Plokštelės dydis | 12 mm |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 70 mm |
| Varžtas atraminei plokštei | 269013 2 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 |
| Bendras ilgis L_{viso} | 152 mm |
| Paskirtis | kairinis |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 10

269005 10