

Garant**Plokštelės laikiklis Medium-Plus radialinei įpjovai, dešininis, įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274104 4 |
| GTIN | 4062406384340 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021–275048.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Įpjovos plotis w | 4 mm |
| maksimalus įpjovos gylis t_{maks} . | 32 mm |
| Bendras ilgis L | 84 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Sistemos raktas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | įpjovimo peilis |

