

Garant**eco įpjovimo peilis radialinei įpjovai, kairinis, įpjovos plotis w: 4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	274110 4
GTIN	4062406382797
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Laikikliai Nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	22 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis

